

Communiqué de presse

Mars 2019

Un large choix de spécialités de café en toute simplicité: les séries 3200 et 2200 de Philips

Zurich – Déguster un café constitue toujours une «expérience gustative» personnelle. Dès l'étape de préparation, le parfum aromatique du café offre une sensation très agréable. La dégustation d'un arôme corsé associé au velouté de la mousse de lait procure un plaisir ultime. Afin que chacun puisse déguster son café préféré chez soi et lorsqu'il le désire, [Philips](#) lance au mois d'avril les machines à café entièrement automatiques d'entrée de gamme des séries 3200 et 2200. Ces dernières préparent sur simple pression d'un bouton une grande variété de spécialités de café à partir de grains frais. Le modèle haut de gamme, mais également d'autres modèles de la série, sont équipés de la carafe à lait innovante LatteGo. Cette dernière est composée de seulement deux parties et l'absence de tuyau permet de la nettoyer en un clin d'œil.

«Les retours positifs que nous recevons à propos de la carafe à lait LatteGo de notre modèle [Philips 5000](#) nous montrent une nouvelle fois qu'en plus du goût, de la variété des spécialités de café et du design, nos clients souhaitent que notre système soit facile et rapide à nettoyer», explique Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Coffee DACH chez Philips. «C'est pourquoi nous sommes heureux que nos machines à café entièrement automatiques d'entrée de gamme soient également équipées de la carafe à lait LatteGo.»

Série 3200

Le modèle haut de gamme permet de choisir parmi cinq créations à base de café: espresso, café, americano, cappuccino ou latte macchiato. Dans la chambre de moussage, la carafe à lait LatteGo incorpore de l'air à grande vitesse au lait. La mousse de lait onctueuse s'écoule ensuite dans la tasse à la bonne température. L'interface utilisateur intuitive SensorTouch vous permet de sélectionner votre café préféré sur simple pression d'un bouton. Dans le menu «Ma sélection de café», vous pouvez régler la quantité de café et de lait, ainsi que l'intensité. Vous pouvez également adapter le degré de mouture selon vos envies. Pour nettoyer la carafe à lait sans tuyau, il suffit de la rincer à l'eau ou de la mettre au lave-vaisselle.

Série 2200

Espresso, café et cappuccino: Le modèle haut de gamme de cette série prépare en quelques instants l'une de ces variantes, selon vos propres goûts. Il vous permet également de régler vos préférences en matière d'intensité et de niveau de remplissage à l'aide du menu «Ma sélection de café». Vous pouvez également sélectionner le degré de mouture. Le nettoyage de la carafe à lait LatteGo est un réel jeu d'enfant. Cette série comprend également des modèles équipés d'un mousser à lait classique.



Machine à café entièrement automatique Philips série 3200 EP3246/70 (modèle haut de gamme)

- Carafe à lait LatteGo: Conception en deux parties sans tuyau pour un nettoyage facile
- Interface intuitive SensorTouch
- 5 spécialités de café: espresso, café, americano, cappuccino, latte macchiato
- «Ma sélection de café»: réglage individuel de l'intensité de l'arôme et du niveau de remplissage
- Degré de mouture sélectionnable
- Filtre à eau AquaClean¹
- Broyeur à café résistant 100% céramique
- Groupe café amovible: pour un nettoyage facile sous l'eau courante
- Couleur: Argent-noir
- Prix de vente conseillé (PVC): CHF 849.00
- Disponible en magasin à partir de fin mai 2019

La série 3200 (PVC: 849 CHF) et la série 2200 (PVC: de 579 CHF à 749 CHF) seront disponibles en plusieurs versions (avec carafe à lait LatteGo ou mousser à lait classique) et différents coloris dès la fin du mois de mai 2019.

Informations complémentaires pour les médias:

Philips AG

Jeannine Kritsch

E-mail: press.ch@philips.com

À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine des technologies de la santé. Avec son siège aux Pays-Bas, elle a pour principale mission d'améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services appropriés autour du Continuum de Santé: Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s'appuie sur les retours des professionnels de la santé et des consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. L'entreprise est leader dans les domaines de l'imagerie diagnostique, de la thérapie guidée par imagerie, des systèmes de surveillance des patients et de l'informatique clinique, ainsi que des produits de santé grand public et des soins à domicile. Philips emploie près de 77'000 employés dans plus de 100 pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros. En savoir plus sur Philips: www.philips.ch

¹ Jusqu'à 5'000 tasses sans détartrage avec un changement de filtre régulier