



1, 2 oder 3? Welcher Saugwischer passt zu Dir?

Böden, die frisch gesaugt und feucht gewischt wurden, runden den Wohlfühlfaktor zuhause ab und schaffen Platz für die schönen Dinge – wie ein spontanes Vater-Tochter-Tänzchen. Doch welcher Saugwischer erfüllt Deine individuellen Bodenbedürfnisse am besten? Wir stellen drei kabellose Philips Modelle vor.

1. Der Tiefgründige

Du legst viel Wert auf hygienische Böden im gesamten Haus? Der **Philips AquaTrio 9000** sorgt durch sein modulares 3-in-1-System¹ für eine gründliche Tiefenreinigung.



Nass- & Trockensauger



Staubsaugermodul



Handsauger

Längstes Durchhaltevermögen: bis zu 90 Minuten mit Zusatzakku



Philips AquaTrio 9000
XW9383/01
UVP: 949.00 CHF

- Reinigt mit konstant sauberem Wasser
- Saugt Joghurt, Ketchup und andere Flüssigkeiten direkt auf und wischt gleichzeitig den Boden
- Reinigt das Gerät und seine Power-Bürsten automatisch selbst
- Kommt auch unter niedrige Möbel
- LEDs machen versteckten Staub sichtbar
- Aufsätze zum Saugen bis in die kleinste Ecke: Mini-Turbo-Saugbürste, lange Fugendüse, Reinigungsbürste

2. Der Effektive

Besuch kündigt sich spontan an und die Böden sind noch nicht vorzeigbar? Der **Philips Akku-Staubsauger 8000 Aqua** besitzt mit 30 Minuten im Vergleich zu anderen kabellosen Staubsaugern die längste Akkulaufzeit im Turbomodus.² Im Eco-Modus hält er 80 Minuten durch. Let's go!



Alles in einem Gerät: Nass-Trockensauger, Staubsauger und Handsauger

Entfernt mehr Staub, Schmutz und Flecken als jeder andere Akkusauger³



Philips Akku-Staubsauger 8000 Aqua
XC8055/01
UVP: 699.99 CHF


- LEDs machen versteckten Staub sichtbar
- Aufsätze zum Saugen bis in die kleinste Ecke und auf dem Sofa: Polsterdüse, 2-in-1 Kombinationsdüse, Fugendüse, Mini-Turbo-Saugbürste



Längstes Durchhaltevermögen: bis zu 30 Minuten im Turbomodus

3. Der Selbstläufer

Dein Alltag ist stressig und Du wünschst Dir weniger mental load im Haushalt? Der **Philips HomeRun** nimmt Dir die regelmässige Reinigung Deiner Böden komplett ab. Nach Hause kommen und Füsse hochlegen!



Saugt und wischt gleichzeitig



Durchhaltevermögen: 180 Minuten für mehr als 150 m²

Philips HomeRun
XU7100/02
UVP: 1049.00 CHF

- Vibrierendes Wischpad entfernt Schmutz schonend und wirksam
- Erkennt und umgeht kleinere Objekte, wie z. B. Schuhe oder sogar Mini-Spielzeug
- Entleert sich selbst: 30 Tage keinerlei Aufwand
- Einfache Bedienung via App



Philips HomeRun Robot App für iOS und Android

Die Philips Modelle sind im [Philips Online Shop](#) und im Handel erhältlich.

1) Die einzige kabellose Lösung mit 3 Konfigurationen (Nass-Trockensauger, Staubsauger, Handstaubsauger). Entfernung verschiedener Schmutzarten an der Vorder- und Rückseite, einschliesslich feuchtem Schmutz, mit konstant selbstreinigenden Bürsten.
2) Vergleichstest der zehn meistverkauften kabellosen Staubsauger > 300 € in Deutschland 2020.
3) Mit Akkusaugern der meistverkauften Marken getestet: > 300 €, Deutschland, High-End-Modelle 2022, Top 10 Marken. Durchschnitt der Ergebnisse, aus IEC-Messungen mit unterschiedlichen Schmutz- und Bodenarten und ggfs. dem mitgelieferten Aqua-Zubehör abgeleitet.